

SR Research 高階眼動儀

精準度最高 0.15 度 · 解析度最高 0.01 度
單雙眼 2000Hz 超高取樣率
研究領域最被信任的品牌



EyeLink® 1000 PLUS

相容MEG、MRI等各式實驗環境的完整配套

EyeLink® PORTABLE DUO

隨時隨地都能擁有高品質眼動資料





更多資訊



更多資訊

Experiment Builder 實驗設計軟體

- 直觀化的流程圖程式設計界面
- 可完美便利地運用 EyeLink 眼動系統
- 可使用圖片、影片、聲音檔做為實驗材料
- 可設定多重隨機規則及自建資料紀錄檔
- 可與週邊電腦界面做整合溝通設計
- 可建立一般非眼動儀的實驗程式
- 可安裝在 Windows 或 Mac 作業系統
- 可外掛 Python 程式碼以擴增實驗內容





Data Viewer 眼動資料分析軟體

- 視窗化的眼動資料觀看
- 可將眼動資料做動態回放並儲存
- 可產生動態 AOI、熱圖或軌跡圖
- 可依時段或座標選擇數據的輸出內容
- 可合併多人資料並重新排序做資料觀看
- 可安裝在 Windows 或 Mac 作業系統



WebLink 電腦介面實驗紀錄軟體

- 可記錄網頁內容以進行離線分析
- 可與其他設備進行熱鍵或 TTL 同步
- 支援雙螢幕設定，以進行及時控制
- 採用 timeline 式的拖曳及點選介面
- 可將電腦介面(含網頁)瀏覽的過程記錄成 MP4 影片
- 完全同步眼動、影片、聲音、鍵盤、滑鼠等事件記錄



更多資訊

